

HM

ALU

175



Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

# HMA175080CR08

2 flute end mill, regular version



## Детали

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Диаметр режущей части   |       |
| D h6                    | 8,00  |
| Диаметр хвостовика      |       |
| d h6                    | 8,00  |
| Общая длина             |       |
| L                       | 63    |
| Длина режущей части     |       |
| l                       | 16,00 |
| Длина обнижения         |       |
| l1                      | 27,0  |
| Глубина обнижения       |       |
| a                       | 0,15  |
| Угловой радиус / Радиус |       |
| Cr/r                    | 0,50  |
| Количество зубов        |       |
| Z                       | 2     |
| Стандарты хвостовика    |       |
| Ссылка на вал           | HA    |

## Материалы

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Алюминий              | <div></div> |
| Медь                  | <div></div> |
| Термопластичная смола | <div></div> |

## Покрyтия

AluSpeed® (HMA)

Альтернативные

покрyтия

Без покрyтия (HM0)

## Серия normal



## Альтернативные серии

177 (long)



Этот инструмент доступен с диаметрами 12 и покрyтиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.